


Beskontaktni prekidač DADG-D-F8-16/20

Broj artikla: 8072857

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Nominalni uklopni razmak	0,6 mm
Osiguran uklopni razmak	0,64 mm
Faktori redukcije	Aluminium = 0.55 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,5 Brass = 0.65 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,01 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija	5.000 Hz
Maks. uklopna frekvencija DC	5.000 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Duljina kabla	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M4
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	26 g
Material housing	Čelik
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III