


# Usisna zdjelica komplet OGVM-70X145-SV-N-G14F

Broj artikla: 8073858

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kompenzacije visine usisne čašice	7 mm
Min. radijus radnog predmeta R	90 mm
Nazivni promjer	8 mm
Veličina usisne zdjelice	70x145 mm
Volumen usisne zdjelice	70 cm <sup>3</sup>
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	ovalan, plosnat
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,6 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	630 N
Vertikalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	455 N
Težina proizvoda	124 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	NBR