



# Amortizer DYSS-G8-2-4-Y1F

Broj artikla: 8073911

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	2
Hod	4 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	0,5 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,5 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Duljina prigušivanja	4 mm
Maks. sila na graničnik	60 N
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,1 J
Maks. primljena energija po satu	270 J
Maks. preostala energija	0,003 J
Sila povrata	0,7 N
Težina proizvoda	3,9 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik