



Amortizer DYSS-G8-7-5-Y1F

Broj artikla: 8073915

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	7
Hod	5 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	1,5 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,2 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	5 mm
Maks. sila na graničnik	300 N
Maks. pritezni moment	3 Nm
Maks. primljena energija po hodu	2 J
Maks. primljena energija po satu	12.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila povrata	1,2 N
Težina proizvoda	33 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik