

Komplet adaptera DHAA-G-R3-32-B19-50

Broj artikla: 8079210

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	70 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Material adapter plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	Čelik, pocinčan