


Pneumatika - pripajanje

VABA-S6-1-X1-CB

Broj artikla: 8082877

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 44, VTSA
Dijagnoza	Wire break per valve coil Short circuit of valves Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mjesta	12 with bistable valves 24 kod monostabilnih ventila
LED pokazi	1 group diagnostics Channel status on valves
Parametriranje	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typically 11 mA (operating voltage supply for electronics) Typically 45 mA (load voltage supply for valves)
Maks. opskrba strujom po kanalu	0,2 A
Maks. sumarna struja po modulu	6 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	560 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Električni priključak	preko CPX
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	PA
Material housing	Aluminijski tlačni lijev