


Priključna letva VABM-P6-15MB-G18-M5-6

Broj artikla: 8083546

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	15 mm
Konstruktivna struktura	Connection direction underneath
Maks. broj ventilskih mjesta	6
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Težina proizvoda	210 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje