


piston actuator DFPK-75-20-V4

Broj artikla: 8083963

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina aktuatora | 75 |
| Hod | 20 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prepoznavanje pozicije | S mehaničkim pokazivačem |
| Upravljačka funkcija | Zatvaranje preko sile opruge, NC |
| Operating pressure MPa | 0,5 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 5 ... 10 bar |
| Operating pressure | 72,5 ... 145 psi |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorija plina | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin | Ex h IIC T6...T4 Gb |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina | Ex h IIIC T80°C...T120°C Db |
| Ex temperatura okoline | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 IP69K |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2.746 g |
| Pneumatski priključak | Unutarnji navoj G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material cover | Nehrđajuči čelični lijev |
| Material seals | FPM |
| Material housing | Nehrđajuči čelični lijev |
| Broj materijala kućišta | 1.4408 |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nehrđajuči |