


# piston actuator DFPK-75-20-PR-V4

Broj artikla: 8083964

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina aktuatora	75
Hod	20 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	S mehaničkim pokazivačem
Upravljačka funkcija	Zatvaranje preko smanjenje opružne sile, NC
Operating pressure MPa	0,5 ... 1 MPa
Pogonski tlak	5 ... 10 bar
Operating pressure	72,5 ... 145 psi
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex temperatura okoline	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.539 g
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Nehrđajuči čelični lijev
Material seals	FPM
Material housing	Nehrđajuči čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4408
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajuči