

Spojnica EAMD-32-32-14-16X20-U

Broj dijela: 8086051

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	14 mm
Montažni promjer 2	16 mm
Izvedbena veličina	32
Nazivna duljina	32 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	14,5 kgmm ²
Prenosivi moment	16 Nm
Težina proizvoda	124 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS