



# Spojni vod NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Broj artikla: 8086524

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	RS232
Identifikacija kabela	s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 2, broj pinova/žica	9
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, tip ugradnje	2 vijka 4-40 UNC
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Shielding	da
Duljina kabela	2,5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 24 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 47 mm
Promjer kabela	4,6 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,1 mm
Struktura kabela	3x0,34
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	IP20 for Sub-D socket u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	0 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crno