


Modul rukovanja DHMZ-DGSL-8- -V1

Broj artikla: 8087191

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	10 ... 80 mm
Promjer klipa	10 mm
Položaj ugradnje	okomito
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Pneumatski linearni modul
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Maks. brzina	0,8 m/s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	40 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47 N
Materijal - napomena	RoHS sukladno