


# Mrežni filter CAMF-C6-F-C20-3A

Broj artikla: 8088929

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Otpornost na kratki spoj	ne
Strujna opteretivost kod 40°C	20 A
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Mrežna frekvencija	0 ... 400 Hz
Napon izolacije	1.100 V
Dozvola	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 100 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-25 ... 100 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta pričvršćenja	Montažna ploča, navojno pritegnuta
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj ugradnje	vodoravno
Električni spoj 1, funkcija	Opskrba naponom
Električni spoj 1, tip konektora	Stezna letva
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	2
Electrical connection 1, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
Električni spoj 2, funkcija	Opskrba naponom
Električni spoj 2, tip konektora	Stezna letva
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Električni spoj 2, broj pinova/žica	2
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	2
Electrical connection 2, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>