

Manometar PAGN-26-10-G18S

Broj dijela: 8088985

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar
Manometar nazivne veličine	26
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	4
Klasa zaštite	IP43
Temperatura skladištenja	-5 °C...50 °C
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	G1 / 8 sa brtvenim prstenom
Materijali u kontaktu s medijem	ABS Mjed
Materijal otvora za uvrtnje	ABS
Materijal za kućište	ABS
Materijal leće	P.S
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	8 g
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika

Svojstvo	Vrijednost
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (vanjski) psi (iznutra)