


Manometar PAGN-23-1M-G18S

Broj artikla: 8088992
Proizvod u napuštanju

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Display range	0 ... 1 MPa
Nazivna veličina, manometar	23
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,6
Klasa točnosti mjerenja	5
Mehanička zaštita	IP44
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/8 with sealing ring
materijali u dodiru s medijem	ABS-ojačan Mjed
Material of threaded plug	ABS-ojačan
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	6 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika