


Otpor kočenja CACR-KL2-100-W1800

Broj artikla: 8091545

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	600
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija okomito
Pulse energy, braking resistor at 380 V	10.800 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	10.800 Ws
Snaga kod 35% ED i 20°C	1.800 W
Nazivna snaga, otpor kočenja	720 W
Rated output, braking resistor at 380 V	720 W
Rated output, braking resistor at 780 V	720 W
Veličina otpora	100 Ohm
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	3.400 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno