


Aksijalni komplet EAMM-A-T42-60RA

Broj artikla: 8092264

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	49 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	3,2 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	10 Nm
Težina proizvoda	348 g
Kod sučelja, pogon	T42
Cod sučelja, Motor in	60RA
Materijal - napomena	RoHS sukladno