


Cilindar zaustavljač DFST-32-20-DL-Y4-A-G2

Broj artikla: 8093006

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Promjer klipa	32 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Shock absorber, adjustable, at front
Položaj ugradnje	okomito
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Klipnjača s prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Detekcija položaja prekretno poluge	za induktivne senzore
Osiguranje od zakretanja / vodenje	Šipka za vodenje
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	14 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	1.000 N
Težina proizvoda	750 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material roll	POM