


# Aksijalni komplet EAMM-A-V32-60RA

Broj artikla: 8093041

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	55 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	1,03 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	243 g
Kod sučelja, pogon	V32
Cod sučelja, Motor in	60RA
Materijal - napomena	RoHS sukladno