


# Aksijalni komplet EAMM-A-V25-35A

Broj artikla: 8093255

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina          | 40 mm                  |
| Položaj ugradnje         | proizvoljno            |
| Maks. brzina vrtnje      | 10.000 1/min           |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %               |
| Mehanička zaštita        | IP40                   |
| Temperatura okoline      | -10 ... 60 °C          |
| Moment tromosti mase     | 0,19 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi okretni moment | 0,5 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 67 g                   |
| Kod sučelja, pogon       | V25                    |
| Cod sučelja, Motor in    | 35A                    |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno          |