

Spojni vod



NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Broj artikla: 8093270
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	35 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	USB 3.0 type B micro
Električni spoj 1, broj pinova/žica	10
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	9
Električni spoj 1, tip ugradnje	2x screws M2x0.4
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	USB 3.0 type B micro
Električni spoj 2, broj pinova/žica	10
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	9
Električni spoj 2, tip ugradnje	2x threaded bush M2x0.4
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1 kV
Shielding	da
Svojstva prenošenja	as per system communication AP
Duljina kabla	0,45 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 62 mm
Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 62 mm
Promjer kabela	6,2 mm
Struktura kabla	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
Nazivni presjek vodiča	0,32 mm ²
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-10 ... 80 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	1
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	crno
Material housing	PVC
Boja, kućište	crno
Material insulation	PVC