


Paralelni komplet EAMM-U-38-V25-35A-63

Broj artikla: 8093286

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	38
Središnji razmak	63 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	4,35 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi okretni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	218 g
Kod sučelja, pogon	V25
Cod sučelja, Motor in	23AB 35A
Materijal - napomena	RoHS sukladno