


Paralelni komplet EAMM-U-87-T46-85AA-114

Broj artikla: 8097655

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	87
Središnji razmak	114 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	41,2 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,22 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	986 g
Kod sučelja, pogon	T46
Cod sučelja, Motor in	85AA
Materijal - napomena	RoHS sukladno