


Priključna ploča VABS-P16-10S-M5

Broj artikla: 8097804

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	26 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne karakteristike	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	0 ... 7 bar
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertni plinovi Air Oxygen Dušik
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć Maksimalna veličina čestice: 5 µm
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 60 % ne kondenzira se
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Alumijska legura za gnječenje