

Servisna jedinica MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

Broj dijela: 8098376

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Izvedbena veličina | 4 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Indikator tlaka | s manometrom |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| Normalan protok odzračivanja 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi) | 1400 l/min |
| Normalni nazivni protok | 1700 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Nije kompatibilno s esterskim uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -5 °C...50 °C |
| Srednja temperatura | -5 °C...50 °C |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 470 g |
| Vrsta montaže | neobavezno: Instalacija linije s montažnim nosačem s priborom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |