


Montažna ploča VABS-B14-90-FF14

Broj artikla: 8098888

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connections rotated 90°
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	255,5 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatski priključak 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnječenje