


# Aksijalni komplet EAMM-A-V32-58AA

Broj artikla: 8098982

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	41 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	1,03 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	192 g
Kod sučelja, pogon	V32
Cod sučelja, Motor in	58AA
Materijal - napomena	RoHS sukladno