


# Dvoklipni cilindar DGTZ-GF-25-80-P-A

Broj artikla: 8100644

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Hod   | 80 mm   |
| Podesivo područje krajnjih položaja/duljina                       | 10 mm   |
| Promjer klipa   | 25 mm   |
| Vrste pogona, jedinica pogona                                     | Prečka  |
| Prigušivanje  | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano     |
| Položaj ugradnje  | proizvoljno                                       |
| Vodilica  | Klizna vodilica                                   |
| Konstruktivna struktura   | Vodilica  |
| Prepoznavanje pozicije  | za beskontaktni prekidač                          |
| Operating pressure MPa  | 0,1 ... 0,8 MPa                                   |
| Pogonski tlak   | 1 ... 8 bar                                       |
| Način funkcioniranja  | dvoradno  |
| Pogonski medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                               | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                                    | 1 - niska otpornost na koroziju                   |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III                                |
| Temperatura okoline   | -10 ... 80 °C                                     |
| Energija naleta u krajnjim položajima                             | 0,3 Nm  |
| Maks. korisni teret u ovisnosti o hodu kod definiranog razmaka xs | 9,1 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting          | 454 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance             | 590 N   |
| Pokretna masa   | 987 g   |
| Težina proizvoda  | 987 g   |
| Pneumatski priključak   | G1/8  |
| Materijal - napomena  | RoHS sukladno                                     |
| Material cover  | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Material seals  | NBR   |
| Material housing  | Anodised wrought aluminium alloy                  |
| Material piston rod   | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |