


Navojni spoj NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Broj artikla: 8104286

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Tubing mounted via clamped connection
Oblik	Ravni oblik
Veličina	Diameter 8 mm
Priključak za tekućine	UNF1/4-28
Fluid connection 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 3 mm
Medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 87 psi
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Princip brtvljenja	tvrd
Položaj ugradnje	proizvoljno
Nazivni moment pritezanja	15 Ncm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	0,45 g
materijali u dodiru s medijem	PP
Material of threaded plug	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Upute za korištenje	See application note (available on the Support Portal at festo.com)