

# Dolikuje NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Broj dijela: 8104289

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Pričvršćivanje crijeva preko utičnice
Konstrukcija	ravnog oblika
Izvedbena veličina	ø 8 mm
Priključak tekućine	UNF1/4-28
Priključak za tekućinu 2	za crijevo unutarnji Ø 2,1 mm
srednji	Tekući mediji Plinoviti mediji
Napomena o mediju	Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi
Srednja temperatura	0 °C...35 °C
Temperatura okoline	0 °C...35 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Princip brtvljenja	hart
Položaj montaže	po želji
Nazivni moment zatezanja	15 Ncm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	0.5 g
Materijali u kontaktu s medijem	PP
Materijal otvora za uvrtnje	PA ojačan
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Informacije o aplikaciji	Pogledajte napomenu o prijavi (dostupno na portalu podrške festo.com)