



Utičnica NECV-B2W3L-P-P12

Broj artikla: 8105013

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Učestalost priključivanja	50
Izlaz kabela	Kutni
Opaska na izlazu kabela	180° rotirajuće
Težina proizvoda	19,5 g
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 27,6 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	20,4 ... 27,6 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Navojni spoj kabela	M15x1,5
Promjer kabela	6 ... 8 mm
Nazivni presjek vodiča	≤ 1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Material housing	PA
Boja, kućište	transparentno
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass