


Paralelni komplet EAMM-U-60-S48-60AA-91

Broj artikla: 8105898

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina | 60 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 26,7 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,07 Nm |
| Prenosivi okretni moment | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 1.150 g |
| Kod sučelja, pogon | S48 |
| Cod sučelja, Motor in | 60AA |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |