


# Aksijalni komplet EAMM-A-S48-60R

Broj dijela: 8105939

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost      |
|--------------------------|-----------------|
| Položaj montaže          | po želji        |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C  |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %        |
| Klasa zaštite            | IP40            |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C  |
| Prenosivi moment         | 12.5 Nm         |
| Težina proizvoda         | 478 g           |
| Pogon koda sučelja       | S48             |
| Kod sučelja Motor In     | 60r             |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS |