


Beskontaktni prekidač SDBF-FAS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Broj artikla: 8106574

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	4 μs
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	4,8 W
Pad napona	1 V
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	6 ... 24 V
Zaštita od zamjene polova	da
Električni spoj 1, tip konektora	Cable with socket
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Boja, kabelski plašt	crno
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen uzdužno se može uvući u utor
Položaj ugradnje	proizvoljno
Boja, kućište	transparentno
Indikacija stanja sklapanja	LED
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 80 °C
Mehanička zaštita	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III