


Elektronski modul VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Broj artikla: 8108545

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dijagnoza	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Podnapon, ventili Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	7
Parametriranje	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Zaštita od zamjene polova	da
Područje pogonskog napona DC elektronike/senzora	18 ... 30 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	18 ... 30 V
Vlastita primljena struja kod napona pod teretom	6,5 mA
Vlastita primljena struja kod pogonskog napona	17 mA
Maksimalni broj izlaza	7
Maksimalni broj ulaza	1
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	58 mA do 24 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	25 mA after 24 ms
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	da
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno