

# Elektronski modul VMPA14-FB-EMG-8-S

Broj artikla: 8108547

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dijagnoza	Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	7
Parametriranje	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Zaštita od zamjene polova	da
Područje pogonskog napona DC elektronike/senzora	18 ... 30 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	18 ... 30 V
Vlastita primljena struja kod napona pod teretom	6,5 mA
Vlastita primljena struja kod pogonskog napona	17 mA
Maksimalni broj izlaza	7
Maksimalni broj ulaza	1
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	58 mA do 24 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	25 mA after 24 ms
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	da
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	30 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno