

Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

Broj dijela: 8109392

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	110 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA 110 V DC: 12,0 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK EX propisima
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC T120 ° C Db
Temperatura okoline Ex	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS