

Solenoidni svitak VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME

Broj dijela: 8109398

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	230 V DC: 1,8 W. 230 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK EX propisima
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	BVS 15ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC T85 ° C, T95 ° C, T130 ° C Db
Temperatura okoline Ex	T4, T130 ° C: -30 ° C ≤ Ta ≤ + 60 ° C T5, T95 ° C: -30 ° C ≤ Ta ≤ + 60 ° C T6, T85 ° C: -30 ° C ≤ Ta ≤ + 50 ° C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS