



# Vertikalno-tlačna zaporna ploča VMPA14-HS

Broj artikla: 8110429

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	10 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Zapor za 1
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Normalni nazivni protok, prozračivanje	103 l/min
Normalni nazivni protok, odzračivanje	213 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	240 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje PA ojačan