


# T utični priključak NPQE-LT-R18-Q8-P10

Broj artikla: 8113094

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                 | 4 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Oplaštenje  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno   |
| Oblik   | L-shape, additional connection, female thread, lengthwise |
| Veličina pakiranja                              | 10  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                                       |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 8 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi                                       |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]           |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                                      |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                           |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III  |
| Klasa čistog prostora                           | ISO class 4   |
| Temperatura okoline                             | -5 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                                | 20,21 g   |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hex A/F 14                                       |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj R1/8  |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm                  |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | plavo   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Material housing                                | Mjed poniklana<br>PBT                                     |
| Material of threaded seal                       | PTFE  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel   |