

# Utični konektor NPQE-D-Q12-Q8-P10

Broj dijela: 8113114

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Izvedbena veličina                      | Standard   |
| Nazivna veličina                        | 7.1 mm   |
| Položaj montaže                         | po želji   |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika  |
| Veličina spremnika                      | 10   |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III   |
| Klasa čiste sobe                        | Klasa 4 prema ISO 14644-1  |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                        | 11.98 g  |
| Pneumatski priključak 1                 | za crijevo vanjski Ø 12 mm   |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 8 mm  |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS  |
| Materijal za kućište                    | PBT  |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM  |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR  |
| Materijal segmenta objemice crijeva     | Nehrdajući čelik   |