

# Čep NPQE-P-S10-P10

Broj dijela: 8113207

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	Slijepi utikač
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1.7 g
Pneumatski priključak 1	Utisna čahura 10 mm
Prsten za otpuštanje u boji	plava
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PBT
Prsten za oslobađanje materijala	POM