

Sigurnosna kopča NPAP-QE-S-Q8-P10

Broj artikla: 8113230

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina pakiranja | 10 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Klasa čistog prostora | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 0,11 g |
| Pneumatski priključak | za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |