

Solenoidni svitak VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Broj dijela: 8114135

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Položaj montaže | po želji |
| Indikator položaja prekidača | ne |
| Radnog ciklusa | 100% |
| potrebna potrošnja energije | 16 mA |
| Klasa izolacije | H |
| Maksimalna ulazna snaga P_i | 1,2 W |
| Maksimalni ulazni napon U_i | 32 V |
| Maks. ulazna struja I_i | 0.2 A |
| Parametri zavojnice | 14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W. |
| efektivni unutarnji kapacitet C_i | 0 μ F |
| efektivna unutarnja induktivnost L_i | 0 mH |
| Dopuštene fluktuacije napona | -15 % / +10 % |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (CN) Zona 21 (CN) |
| Tijelo za izdavanje certifikata | GYJ20.1094X |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin | Ex ia IIC T5 / T6 Gb |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina | Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db |
| Temperatura okoline Ex | T5, T95 ° C: -30 ° C \leq Ta \leq + 65 ° C T6, T80 ° C: -30 ° C \leq Ta \leq + 50 ° C |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Težina proizvoda | 330 g |
| Električni priključak | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |