


Električna priključna ploča VAVE-K1-7-5YL1-LR

Broj artikla: 8115100

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	7
Svojstvo vodiča	Basic
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Dodatne funkcije	Smanjenje struje držanja
Prikaz statusa signala	LED
Područje pogonskog napona DC	12 ... 26 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Stupanj onečišćenja	2
Overvoltage category	II
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 11 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 16,5 mm
Težina proizvoda	3,3 g
Električni priključak	2-polno Twin wire otvoreni kraj
Struktura kabla	2x0,08
Promjer kabela	1,1 mm
Duljina kabla	0,5 m
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	podizno s uskakanjem
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan PC
Material insulation	PVC