


# Spojni vod NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Broj artikla: 8115892

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Učestalost priključivanja	20
Težina proizvoda	0,5 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Connection pattern Q7
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	2
Električni spoj 1, tip ugradnje	Plug-in
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Twin wire
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	2
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	2
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,2 kV
Zaštita od zamjene polova	ne
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Shielding	ne
Uputa za pogon	Operate only with external power reduction
Duljina kabela	0,1 m
Svojstvo vodiča	Basic
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 11 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 16,5 mm
Promjer kabela	1,1 mm
Struktura kabela	2x0,08
Nazivni presjek vodiča	0,08 mm <sup>2</sup>
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28
Krajevi žila	pokositreno
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Material electrical contact	Pozlaćena bakrena slitina
Material insulation	PVC