

Paralelna priхватnica DHPC-L-25-A-NC-S

Broj artikla: 8116876

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | 25 |
| Hod po prihvatnoj čeljusti | 11 mm |
| Maks. točnost zamjene | 0,2 mm |
| Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti ax, ay | 0 deg |
| Maks. zračnost prihvatnih čeljusti Sz | 0 mm |
| Simetrija rotacije | ≤ 0,2 mm |
| Točnost ponavljanja, prihvatnica | ≤ 0,02 mm |
| Broj čeljusti prihvatnice | 2 |
| Drive system | pneumatski |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcioniranja | jednoradni zatvoreno |
| Funkcija prihvatnice | Paralelno |
| Osiguranje prihvatne sile | kod zatvaranja |
| Konstruktivna struktura | Connection direction on the side Poluga Standard mounting of gripper fingers prisilno vođen proces gibanja |
| Vodilica | Ball guide |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening | 291,4 N |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 8 bar |
| Operating pressure | 36,25 ... 116 psi |
| Maks. radna frekvencija prihvatnice | 3 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 176 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 83 ms |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 145,7 N |
| Moment tromosti masa | 2,18 kgcm ² |
| Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička | 127,5 N |
| Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički | 0,97 Nm |
| Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički | 1,94 Nm |
| Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički | 0,97 Nm |
| Težina proizvoda | 495 g |
| Vrsta pričvršćenja | Izravna ugradnja pomoću prolaznih rupa Izravna ugradnja pomoću navoja na montažnom okviru s prolaznim provrtom i dosjednim zatikom s unutarnjim navojem i dosjednim zatikom po izboru: |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Eloksirani aluminij |
| Material gripper jaws | visokolegirani čelik, nehrđajući |