


Magnetni svitak VACC-S18-120-K4-27-NM4ME

Broj artikla: 8118176

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	60 V DC: 12 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Mjesto izdavanja certifikata	INMETRO DNV 19.0135X
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex temperatura okoline	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabelačke uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno