

Solenoidni svitak VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

Broj dijela: 8118257

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Položaj montaže | po želji |
| Indikator položaja prekidača | ne |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri zavojnice | 24 V DC: 3,5 W. 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA |
| Dopuštene fluktuacije napona | -15 % / +10 % |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (CN) Zona 21 (CN) |
| Tijelo za izdavanje certifikata | GYJ23.1169X |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin | Ex eb mb IIC T5/T6 Gb |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina | Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db |
| Temperatura okoline Ex | T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Klasa zaštite | IP66 |
| Težina proizvoda | 580 g |
| Električni priključak | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |