

Solenoidni svitak VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

Broj dijela: 8118315

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	110 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Tijelo za izdavanje certifikata	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex e mb IIC T5, T6
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Temperatura okoline Ex	T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS